


ガイド用スイッチ
ガイド用スイッチは【OFF】の状態
で位置表示灯が**緑色**に光り、暗い場所でも
スイッチの位置を確認することができます。



チェック用スイッチ
チェック用スイッチは【ON】の状態
で確認表示灯が**赤色**に光り、ポーチ灯や
換気扇などの動作確認をすることができます。

チェック用スイッチ

■ 定格と適合負荷

定格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
低ワット用 0.5A	1W~50W	2W~100W
4A	10W~400W (*)	20W~800W (*)
12A	100W~1200W (*)	200W~2400W (*)

※ ランプの明るさが接続する負荷により
変化すること等から、定格4Aタイプの
最小負荷として15W(100V用)を推
奨します。

■ 使用上のご注意

- 適合負荷容量以下の負荷を接続し
たとき、スイッチの表示ランプは
点灯しませんが、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、ス
イッチ内部の「表示ランプ点灯用
電子部品」が故障し、劣化・発煙の
おそれがありますので、負荷容量
に合ったスイッチをお取り付けく
ださい。
- 4A定格・0.5A定格のチェック用
スイッチ、ガイド・チェック用ス
イッチにおいて、左結線図のよ
うなコンセント取り合い(コンセ
ントの入切)を行なう場合は、過負
荷を招かないよう、スイッチで入
切する器具に付属の負荷容量表示
シールを貼り付けてください。

ガイド用スイッチ

■ 使用上のご注意

- 負荷を接続していない状態で、
配線の浮遊容量によりガイドス
イッチが薄く点灯する場合があ
りますが、異常ではありません。
施工確認で、負荷接続部(シー
リングボディ等)をテスターで測
定すると、電源電圧の約0.4~
1倍の値が表示されますが、異
常ではありません。
- 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時
の内部インピーダンスが高い蛍光
灯を接続した場合、ガイドス
イッチが薄く点灯あるいは点灯し
ない場合があります。
スイッチ用コンデンサーを負荷に
接続してご使用ください。
(コンデンサーは別売です。)

GC-1
¥870

保護カバー

J-ワイドスリムスイッチ専用 NWS-H

¥160
中空壁で断熱材などが
器具に触れる場合に使用。

NWS-H 取付手順

- 取付枠と保護カバーの
方向を合わせる。
- 取付枠の外側から
保護カバーを被せる。
- 左右の係り爪を取付枠にセットし、写真の○の部分の爪を
カチッと音がするまで取付枠の裏側に押し込む。

※スイッチ枠専用です。

はさみ金具

ボード用C形 8334	ボード用C形 8500M	簡易固定形 8661
¥76 ※ビス2本付 M4×31.5	¥87 ※柱筋等の 狭小部分に お使いください。 ※ビス2本付 M4×31.5	¥87 ※ビス2本付 M4×31.5

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法

	8334	8500M	8661
1連	90 ⁺⁵ × 52 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ × 52 ⁺⁵ ₋₀	92 ⁺⁵ × 51 ⁺⁵ ₋₀
2連	90 ⁺⁵ × 98 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ × 98 ⁺⁵ ₋₀	

はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

attention!! J-WIDE SLIM専用ワンタッチ金属取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅(Q27ページ図参照)をニッパで切り取ってください。

1連用 8651	2連用 8652CT	3連用 8653CT
¥110 ※ビス2本付 M4×31.5	¥170 ※ビス4本付 M4×31.5	¥230 ※ビス6本付 M4×31.5
中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ × 52 ⁺⁵ ₋₀	中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ × 98 ⁺⁵ ₋₀	中空壁穴あけ寸法 90 ⁺⁵ × 144 ⁺⁵ ₋₀

セパレータ

セパレータ 8648

¥44 ※あと付け可能です。

取付枠固定ビスは
必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

はさみ金具 2個1組(当社取付枠専用品です。)

普通壁用 1~6mm BH-6	普通壁用 9~12.5mm BH-12	厚壁用 6~18mm BH-18
¥76 ※ビス2本付 M4×26.5	¥76 ※ビス2本付 M4×26.5	¥76 ※ビス2本付 M4×26.5

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法

1連	95 ⁺⁵ × 52 ⁺⁵ ₋₀
2連	95 ⁺⁵ × 98 ⁺⁵ ₋₀
3連	95 ⁺⁵ × 144 ⁺⁵ ₋₀
4連	95 ⁺⁵ × 190 ⁺⁵ ₋₀
5連	95 ⁺⁵ × 236 ⁺⁵ ₋₀

attention!! J-WIDE専用はさみ金具(WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18)はJ-WIDE SLIMに使用出来ません。